

hbt

hbt.cl

NUEVO TANDEM

SISTEMA DE GUIAS OCULTO, DESLIZAMIENTO SINCRONIZADO


blum

SANTIAGO - TEMUCO - CONCEPCIÓN - PTO. MONTT
hbt.cl - hbtsoluciones.cl

El sistema de guías versátil



Con nuestros variados sistemas de guías TANDEM tendrá gran flexibilidad para el diseño. Escoja entre un gran abanico de largos nominales, diferentes tipos de cajón y tecnologías de movimiento opcionales para la apertura y el cierre suaves y silenciosos.



TANDEM 19 mm

La solución adecuada para cada cajón de madera: con TANDEM 19 mm, ofrecemos un sistema de guías para cajones de madera con espesores del lateral de **17–19 mm**.



Deslizamiento ultraligero TANDEM

Deslizamiento ultraligero, desplazamiento sobre guías amortiguadas y rodillos de teflón resistentes al desgaste. Calidad que convence a nivel mundial desde hace años.



TANDEM TIP-ON integrado

La guía extracción parcial TANDEM está disponible con ayuda en la apertura integrada: mayor comodidad para sus clientes, menor esfuerzo para usted. Para el montaje, solo necesita las guías y la varilla de sincronización de una pieza.



Estabilidad

Con TANDEM es posible instalar módulos extraíbles muy anchos, altos y profundos al ras del suelo. La guía es estable y tiene buenos valores de caída, incluso si el cajón está completamente ileno.



Sistema de bloqueo del entrepaño

Cuando el entrepaño se extrae por completo, el sistema de bloqueo de TANDEM encaja de manera segura por ambos lados. El sistema de bloqueo del entrepaño se desbloquea de manera cómoda con una mano mediante sincronización.




Guía extracción parcial TANDEM con BLUMOTION – 550H



- Guía para cajones de madera con material de placas de 11–16 mm de grosor
- Guía extracción parcial **TANDEM** oculta con tope suave en la apertura y amortiguación **BLUMOTION** integrada para cierre suave y silencioso
- Apto para usarse con **SERVO-DRIVE** – el sistema eléctrico de apertura asistida
- Los rodillos de teflón resistentes al desgaste aseguran un deslizamiento ultraligero
- Ajuste altura por el acoplamiento sin herramientas
- Compensación de tolerancia de anchura y de profundidad

Webcode
DQD3BY

Espacio ocupado



NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guías izquierda/derecha		
	Versión	BLUMOTION	
Largo nominal NL (mm)	Capacidad de carga dinámica (kg)	30	
270	550H2700B		
300	550H3000B		
350	550H3500B		
400	550H4000B		
450	550H4500B		
500	550H5000B		
550	550H5500B		
600	550H6000B		
650	550H6500B		

3

Acoplamiento izquierdo/derecho

	Color	Material	Ref.
	Naranja	Plástico/cinc	T51.1700.04

Pedir para izquierda/derecha

Accesorios

4

Herraje de ajuste del frente

	Color	Material	Ref.
	Color natural	Plástico	295.1000

5

POSISTOP

	Color	Material	Ref.
	RAL 7037 gris polvo	Plástico	298.5500

Tope de profundidad


12

Juego de estabilizadores laterales para extracción parcial


	Largo nominal NL (mm)	Color	Ref.
	Hasta 410	RAL 7037 gris polvo	ZST.410TT
	Hasta 650		ZST.650TT

Para cortar a medida
Apto para anchos de cuerpo de mueble KB 1400 mm
Ideal para módulos extraíbles anchos con largos nominales cortos

Cajón



Cajón interior



Guía extracción parcial TANDEM con BLUMOTION – 550H

Webcode
DQD3BY

Planificación			
Espacio ocupado en el cuerpo	Cajón cajón interior	Cajón	Cajón interior
A Distancia de 3 mm para intercambiar con la extracción total * +3 mm con estabilizadores laterales	SKW Ancho interior del cajón LW Ancho interior cuerpo de mueble	SKL Largo de cajón NL Largo nominal * Adicionalmente +12 mm con estabilizadores laterales	ISKL Largo del cajón interior SKL Largo de cajón NL Largo nominal X Espesor del frente * Adicionalmente +2 mm con POSISTOP

Distancia de taladrado de las guías	
Guía – 550H – 30 kg	
Largo nominal NL (mm)	
270	
300 350 400 450	
500 550	
600	
650	

Trabajo del cajón	
Utilizar la plantilla de taladrar T65.1000.02	Utilizar la plantilla de taladrar T65.1000.02

Indicaciones en la página			
Visión general	447	Montaje, desmontaje y ajuste	
SERVO-DRIVE para MOVENTO TANDEM	492		
CABLOXX	582		
Accesorios	482		
Fijación de las guías	490		
E-SERVICES y ayudas de montaje	590		
Para más información técnica	698		

Short-URL
www.blum.com/a420



hbt.cl