

SPACE TOWER



- El armario despensa flexible con caceroleros interiores; con estantes y cajones interiores en la zona superior
- Acceso cómodo desde tres lados
- Los módulos extraíbles de apertura individual permiten ver todo el contenido y extraerlo cómodamente hacia arriba
- Mínimos esfuerzos para su accionamiento incluso en módulos extraíbles con cargas pesadas
- Las paredes traseras y laterales altas garantizan un almacenamiento seguro
- Las dimensiones del cuerpo se pueden realizar de manera flexible



Información de pedido


Recomendaciones de uso	Página
Guía extracción total TANDEM con BLUMOTION – 560H	434
Guía extracción parcial TANDEM con BLUMOTION – 550H	436
Guía extracción total TANDEM con BLUMOTION – 561H	438
Guía extracción parcial TANDEM con BLUMOTION – 551H	440
Guía extracción total TANDEM con BLUMOTION – 560F	442
Guía extracción parcial TANDEM con BLUMOTION – 550F	444
Guía extracción total TANDEM con BLUMOTION – 561F	446
Guía extracción parcial TANDEM con BLUMOTION – 551F	448
Bisagra CLIP top BLUMOTION 155°	84
Recomendación	
Ancho de cuerpo de mueble KB (mm)	
275–1200	

Planificación

Ayuda para planificación y pedidos

Short-URL

www.blum.com/planningtools



Indicaciones en la página

Visión general	431
SERVO-DRIVE para MOVENTO TANDEM	462
Bisagra CLIP top BLUMOTION 155°	84
BLUMOTION para puertas	176
Accesorios	452
Servicios de Blum	602

Para más información técnica

708

Montaje, desmontaje y ajuste

Short-URL


www.blum.com/a420




Planificación

Recomendación

Posicionamiento en el cuerpo



Cotas de taladrado – frente



En los armarios altos es muy práctico un estante, que al estar situado en el nivel superior puede verse muy bien desde delante.

El cajón interior facilita el acceso lateral. Si se utiliza el cajón interior con una traseña más alta, los artículos guardados no pueden caerse hacia atrás.

El posicionamiento a diferentes alturas de los módulos extraíbles en el armario permite que los artículos altos tales como botellas o paquetes de cereales tengan espacio suficiente en el interior.

La bisagra **CLIP top BLUMOTION** 155° sin entrada de la puerta permite aprovechar de manera óptima el ancho del cuerpo KB.

Si la bisagra se monta por encima del módulo extraíble más bajo, este puede colocarse en la posición más baja. De este modo se aprovecha hasta el último centímetro como espacio de almacenaje.